




## Kettős inductív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND3004DBPKG/0,3M/US-100-DPV

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



## Termékjellemzők

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Elektromos kivitel       | PNP                   |
| Kimeneti funkció         | záró                  |
| Kapcsolási távolság [mm] | 4                     |
| Ház                      | téglatest kialakítású |
| Méret                    | 40 x 26 x 26          |

## Elektromos adatok

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Üzemi feszültség [V]   | 10...36 DC |
| Áramfelvétel [mA]      | 3; (36 V)  |
| Védelmi osztály        | II         |
| Polaritáscsere védelem | igen       |

## Kimenetek

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Elektromos kivitel                                   | PNP       |
| Kimeneti funkció                                     | záró      |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]    | 2,5       |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]  | 250       |
| Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] | 250       |
| Kapcsolási frekvencia DC [Hz]                        | 1300      |
| Rövidzárlat-védelem                                  | igen      |
| Rövidzárlat elleni védelem típusa                    | ütemezett |
| Túlterhelés-védelem                                  | igen      |

## Érzékelési tartomány

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Kapcsolási távolság [mm]           | 4             |
| Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | $4 \pm 10 \%$ |
| Működési távolság [mm]             | 0...3,25      |



## Kettős induktív érzékelő szelep működtetőkhöz


IND3004DBPKG/0,3M/US-100-DPV

| Pontosság / eltérés                                                                            |                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Korrektíós faktor                                                                              | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |                   |
| Hiszterézis                                                                                    | [Sr %-a]                                                                     | 1...15            |
| Kapcsolási pont eltolódás                                                                      | [Sr %-a]                                                                     | -10...10          |
| Környezeti körülmények                                                                         |                                                                              |                   |
| Környezeti hőmérséklet                                                                         | [°C]                                                                         | -25...80          |
| Védettség                                                                                      |                                                                              | IP 67             |
| Tesztek / engedélyek                                                                           |                                                                              |                   |
| EMC                                                                                            | IEC 801/2 ESD                                                                | 4 kV CD / 8 kV AD |
|                                                                                                | IEC 801/3 HF                                                                 | 10 V/m            |
|                                                                                                | IEC 801/4 Burst                                                              | 2 kV              |
| Mechanikai adatok                                                                              |                                                                              |                   |
| Ház                                                                                            | téglatest kialakítású                                                        |                   |
| Beépítés módja                                                                                 | nem süllyesztve beépíthető                                                   |                   |
| Méretek                                                                                        | [mm]                                                                         | 40 x 26 x 26      |
| Anyagok                                                                                        | PBT                                                                          |                   |
| Kijelzők / kezelési egységek                                                                   |                                                                              |                   |
| Kijelző                                                                                        | kapcsolási állapot                                                           | 2 x LED, sárga    |
| Megjegyzések                                                                                   |                                                                              |                   |
| Csomagolási egység                                                                             | 1 db                                                                         |                   |
| Elektromos csatlakozás - dugó                                                                  |                                                                              |                   |
| Kábel: 0,3 m, PVC; 4 x 0,34 mm²                                                                |                                                                              |                   |
| Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A                                                                |                                                                              |                   |
| <div></div> |                                                                              |                   |

## Kettős inductív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND3004DBPKG/0,3M/US-100-DPV

### Csatlakozás



|      |            |
|------|------------|
|      | Érszínek : |
| BK = | fekete     |
| BN = | barna      |
| BU = | kék        |
| WH = | fehér      |