




Kettős inductív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND2004DARKG/US-100-ZRV RT



Termékjellemzők	
Elektromos kivitel	PNP/NPN
Kimeneti funkció	2 x záró
Kapcsolási távolság [mm]	4
Ház	téglatest kialakítású
Méretek [mm]	40 x 26 x 47
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen
Kimenetek	
Elektromos kivitel	PNP/NPN
Kimeneti funkció	2 x záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	4
Minimális terhelési áram [mA]	4
Maximális szivárgó áram [mA]	2 x 0,7
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	250
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen
Érzékelési tartomány	
Kapcsolási távolság [mm]	4
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	4 ± 10 %
Működési távolság [mm]	0...3,25
Pontosság / eltérés	
Korrekciós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / alumínium: 0,3 / réz: 0,4



Kettős inductív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND2004DARKG/US-100-ZRV RT

Hiszterézis	[Sr %-a]	3...15
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a]	-10...10

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[év]	1229

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	58,5
Ház		téglatest kialakítású
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Méretek	[mm]	40 x 26 x 47
Anyagok		ház: PBT; burkolat: PC

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, piros

Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - dugó		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, fehérbronz bevonatú		



Csatlakozás

