# IN5332


## Kettős induktív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND3004DBPKG/20M

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: IN5225

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!




CE

| | | |
|---|---|---|
| **Termékjellemzők** | | |
| Elektromos kivitel | | PNP |
| Kimeneti funkció | | 2 x záró |
| Kapcsolási távolság | [mm] | 4 |
| Ház | | téglatest kialakítású |
| Méretek | [mm] | 40 x 26 x 26 |
| **Elektromos adatok** | | |
| Üzemi feszültség | [V] | 10...36 DC |
| Áramfelvétel | [mA] | 15;  (24 V) |
| Védelmi osztály | | II |
| Polaritáscsere védelem | | igen |
| **Kimenetek** | | |
| Elektromos kivitel | | PNP |
| Kimeneti funkció | | 2 x záró |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC | [V] | 2,5 |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC | [mA] | 250 |
| Kapcsolási frekvencia DC | [Hz] | 1300 |
| Rövidzárlat-védelem | | igen |
| Rövidzárlat elleni védelem típusa | | ütemezett |
| Túlterhelés-védelem | | igen |
| **Érzékelési tartomány** | | |
| Kapcsolási távolság | [mm] | 4 |
| Valós érzékelési tartomány Sr | [mm] | 4 ± 10 % |
| Működési távolság | [mm] | 0...3,25 |

# IN5332


## Kettős induktív érzékelő szelep működtetőkhöz

**IND3004DBPKG/20M**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pontosság / eltérés** | | | |
| Korrekciós faktor | | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 | |
| Hiszterézis | [Sr %-a] | 1...15 | |
| Kapcsolási pont eltolódás | [Sr %-a] | -10...10 | |
| **Környezeti körülmények** | | | |
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -25...80 | |
| Védettség | | IP 67 | |
| **Tesztek / engedélyek** | | | |
| EMC | | EN 60947-5-2 | |
| | | EN 55011 | B osztályú |
| **Mechanikai adatok** | | | |
| Ház | | téglatest kialakítású | |
| Beépítés módja | | nem süllyesztve beépíthető | |
| Méretek | [mm] | 40 x 26 x 26 | |
| Anyagok | | PBT; PC | |
| **Kijelzők / kezelési egységek** | | | |
| Kijelző | | kapcsolási állapot | 2 x LED, sárga |
| **Megjegyzések** | | | |
| Csomagolási egység | | 1 db | |
| **Elektromos csatlakozás** | | | |

Kábel: 20 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Csatlakozás




| | |
|---|---|
| | Érszínek : |
| BN = | barna |
| BU = | kék |
| BK = | fekete |
| WH = | fehér |