




Kettős inductív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND3004DBPKG/US-100-DPV/10-55V



Termékjellemzők	
Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	2 x záró
Kapcsolási távolság [mm]	4
Ház	téglatest kialakítású
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...55 DC
Áramfelvétel [mA]	< 30
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Kimenetek	
Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	2 x záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	50
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen
Érzékelési tartomány	
Kapcsolási távolság [mm]	4



Kettős induktív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND3004DBPKG/US-100-DPV/10-55V

Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	4 ± 10 %
Működési távolság [mm]	0...3,25

Pontosság / eltérés	
Korrekciós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis [Sr %-a]	3...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-10...10

Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 67; (becsavart állapotban)

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
MTTF [év]	854	

Mechanikai adatok	
Súly [g]	73,5
Ház	téglatest kialakítású
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Anyagok	PC

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Kettős inductív érzékelő szelep működtetőkhöz

IND3004DBPKG/US-100-DPV/10-55V

Csatlakozás

