


Induktív érzékelő

IOW2010-ARKG/UP/US-100 RT

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: IO5016

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 pattintózár



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP/NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	10
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	26 x 26 x 39

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP/NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC [V]	4,5
Minimális terhelési áram [mA]	2
Maximális szivárgó áram [mA]	0,6
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100



Induktív érzékelő

IOW2010-ARKG/UP/US-100 RT

Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	250
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány	
Kapcsolási távolság [mm]	10
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	$10 \pm 10 \%$
Működési távolság [mm]	0...8,1

Pontosság / eltérés	
Korrekciós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a]	1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-10...10

Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

Mechanikai adatok	
Ház	téglatest kialakítású
Beépítés módja	süllyesztve beépíthető
Méretek [mm]	26 x 26 x 39
Anyagok	PA

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, piros

Tartozékok	
Szállított tételek	hengeres fejű csavar: 1 x M4 x 10

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - dugó	
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A	





Induktív érzékelő

IOW2010-ARKG/UP/US-100 RT

Csatlakozás

