




Induktív érzékelő

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: IO5018
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 pattintózár



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP/NPN
Kimeneti funkció		záró
Kapcsolási távolság	[mm]	10
Ház		téglatest kialakítású
Méret	[mm]	26 x 26 x 26
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP/NPN
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC	[V]	4,5
Minimális terhelési áram	[mA]	2



Induktív érzékelő

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Maximális szivárgó áram	[mA]	0,6
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	250
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság	[mm]	10
Valós érzékelési tartomány Sr	[mm]	10 ± 10 %
Működési távolság	[mm]	0...8,1

Pontosság / eltérés

Korrektíós faktor		acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis	[Sr %-a]	1...15
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a]	-10...10

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

Mechanikai adatok

Súly	[g]	0,057
Ház		téglatest kialakítású
Beépítés módja		süllyesztve beépíthető
Méret	[mm]	26 x 26 x 26
Anyagok		PA

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, piros
---------	--------------------	----------------

Tartozékok

Szállított tételek		hengeres fejű csavar: 1 x M4 x 10
--------------------	--	-----------------------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Induktív érzékelő

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,15 m, PUR

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

