


Munkahenger érzékelő rögzítőpálcás munkahengerhez

IQ5004/ 6m

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 aktív felület

Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 2
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	5

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,3
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	1000
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Érzékenység [mT]	2...35
Elhaladási sebesség [m/s]	< 10


IQ5004



Munkahenger érzékelő rögzítőpálcás munkahengerhez

IQ5004/ 6m

Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	1
Reprodukálhatóság	[mm]	0,1
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
Ütés- /rezgésálló		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanikai adatok		
Hengertípus		pneumatikus munkahengerek
Anyagok		műanyag
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, piros
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 6 m, PVC		
Csatlakozás		



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék