


Pozícióérzékelő emelkedőszáras szelepekhez

IX-3080-BPKG/3LED/0,3M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: IX5010

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 maximális orsómenet
 2 Mérés távolság
 3 mérési tartomány kezdőérték nullpont
 4 programozó nyomógombok



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	3 x záró
Méretek [mm]	67,5 x 43 x 110



Pozícióérzékelő emelkedőszáras szelepekhez

IX-3080-BPKG/3LED/0,3M


Felhasználási terület		
Alkalmazás		pozíció visszajelzés egyszeres és kétszeres lineáris szelepekhez; abszolút távolság mérés; szeleptömítés ellenőrzése
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	18...36 DC
Áramfelvétel	[mA]	42; (24 V)
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	2000
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		3 x záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Mérési tartomány	[mm]	0...80
Max. célsebesség	[m/s]	1
Szeleplöket felbontása	[mm]	0,2
Céltárgy		Hengeres lemez
	-	Ø 24 mm ±0,05 mm
	-	maximális magasság 10 mm
	-	lapos felület
	-	rozsdamentes acél DIN17440 szerint, anyagszám 316S12.
Szoftver / programozás		
Paraméterezési lehetőségek	3, a mérési tartományban tetszés szerint definiálható kapcsolási pont	
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	rögzített kábel esetén	
Védettség	IP 65; IP 67; (csak a szelepféjbe történő beszerelés esetén, mert a szelepféj megfelelően védi a szenzort a mechanikus károsodásokról)	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV csatoló eszköz
	EN 61000-4-6 HF vezetett	3 V
Mechanikai adatok		
Méret	[mm]	67,5 x 43 x 110
Anyagok	PA; TPE; PP	



Pozícióérzékelő emelkedőszáras szelepekhez

IX-3080-BPKG/3LED/0,3M

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, zöld open
	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga seat
	kapcsolási állapot	1 x LED, piros close
Tartozékok		
Szállított tételek	rögzítő bilincsek: 1	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 0,3 m, PVC		
Csatlakozás		



fekete	OUT 1 seat
fehér	OUT 2 close
szürke	OUT 3 open
Érszínek :	
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
WH =	fehér