


## Induktív érzékelő

IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



## Termékjellemzők

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Elektromos kivitel       | PNP          |
| Kimeneti funkció         | záró         |
| Kapcsolási távolság [mm] | 0,8          |
| Ház                      | hengeres     |
| Méreték [mm]             | Ø 4 / L = 30 |

## Elektromos adatok

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Üzemi feszültség [V]   | 10...36 DC |
| Áramfelvétel [mA]      | 15; (24 V) |
| Védelmi osztály        | III        |
| Polaritáscsere védelem | igen       |

## Kimenetek

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Elektromos kivitel                                  | PNP       |
| Kimeneti funkció                                    | záró      |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]   | 2,5       |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100       |
| Kapcsolási frekvencia DC [Hz]                       | 2000      |
| Rövidzárlat-védelem                                 | igen      |
| Rövidzárlat elleni védelem típusa                   | ütemezett |
| Túlterhelés-védelem                                 | igen      |

## Érzékelési tartomány

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Kapcsolási távolság [mm]           | 0,8             |
| Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | $0,8 \pm 10 \%$ |
| Működési távolság [mm]             | 0...0,65        |

## Pontosság / eltérés

|                                    |                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Korrekciós faktor                  | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
| Hiszterézis [Sr %-a]               | 3...15                                                                       |
| Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a] | -10...10                                                                     |

## Környezeti körülmények

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...80 |
|-----------------------------|----------|



## Induktív érzékelő

IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T

Védettség

IP 65

## Tesztek / engedélyek

EMC

EN 60947-5-2

EN 55011

B osztályú

## Mechanikai adatok

Ház

hengeres

Beépítés módja

süllyesztve beépíthető

Méretek

[mm]

Ø 4 / L = 30

Anyagok

rozsdamentes acél (1.4305 / 303); POM

## Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző

kapcsolási állapot

1 x LED, sárga

## Tartozékok

Szállított tételek

rögzítőbilincs: 1

## Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

## Elektromos csatlakozás - dugó

Kábel: 0,1 m, PVC

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



## Csatlakozás

