




Tárgyreflexiós optikai érzékelő

AFK3050BBPKG/M/V4A/US-104



Termékjellemzők		
Méret	[mm]	M12 x 1 / L = 63
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...100
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m (80...1000 MHz)
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V (0,15...80 MHz)
	EN 55011	B osztályú
MTTF	[év]	1048
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	84,5
Méret	[mm]	M12 x 1 / L = 63
Menet megjelölés		M12 x 1
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A

