


A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: KD5019

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

**Termékjellemzők**

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	60
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	120 x 80 x 30

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	15; (24 V)
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	10
Rövidzárlat-biztos	igen
Túlterhelés-védelem	igen



Kapacitív érzékelő

KD-3060-ANKG/NI

Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	60
Valós érzékelési tartomány Sr	[mm]	$60 \pm 10 \%$
Működési távolság	[mm]	0...48,6
Pontosság / eltérés		
Korrektíós faktor		üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2
Hiszterézis	[Sr %-a]	1...15
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a]	-15...15
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...50
Védettség		IP 65
Megnövelt zavarállóság		igen
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	403
Ház		téglatest kialakítású
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Méretek	[mm]	120 x 80 x 30
Anyagok		PPE módosított
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		csavarhúzó: 1
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

KD5024



Kapacitív érzékelő

KD-3060-ANKG/NI

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BK =	fekete
BU =	kék