
KG0006

Kapacitív érzékelő

KG-2008-ABOA/NI

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



1 nyomógomb
2 LED 3 x

Termékjellemzők		
Kimeneti funkció		záró
Kapcsolási távolság	[mm]	2,5...8
Ház		menetes kialakítás
Méretek	[mm]	M18 x 1 / L = 74
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Optikai beállítási segítség
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	30...250 AC / 20...250 DC
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere-védelem		nem
Kimenetek		
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	8
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC	[V]	10
Minimális terhelési áram	[mA]	5
Maximális szivárgó áram	[mA]	2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC)
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	90; (180 (...40 °C))

KG0006

Kapacitív érzékelő

KG-2008-ABOA/NI

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	90; (180 (...40 °C))	
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)	
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	20	
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	20	
Rövidzárlat-biztos		nem	
Túlterhelés-védelem		nem	
Érzékelési tartomány			
Kapcsolási távolság	[mm]	2,5...8	
Érzékelési tartomány beállítható		igen	
Érzékelési tartomány gyári beállítás	[mm]	8	
Pontosság / eltérés			
Korrekciós faktor		üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2	
Hiszterézis	[Sr %-a]	1...15	
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a]	-15...15	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80	
Védettség		IP 65	
Megnövelt zavarállóság		igen	
Tesztek / engedélyek			
EMC		IEC 60947-5-2	
Mechanikai adatok			
Ház		menetes kialakítás	
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető	
Méretek	[mm]	M18 x 1 / L = 74	
Menet megjelölés		M18 x 1	
Anyagok		PBT	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
		segítség a beállításhoz	1 x LED, piros
Optikai beállítási segítség		igen	
Elektromos csatlakozás			
Szükséges védelem		miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű	
Tartozékok			
Szállított tételek		záróanyák: 2	
Megjegyzések			
Megjegyzések		Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.	
Csomagolási egység		1 db	

KG0006


Kapacitív érzékelő

KG-2008-ABOA/NI

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Csatlakozás



Megjegyzés miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A gyors működésű