




A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 nyomógomb
- 2 LED 3 x



Termékjellemzők	
Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsolási távolság [mm]	2,5...8
Ház	menetes kialakítás
Méretek [mm]	M18 x 1 / L = 74
Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Optikai beállítási segítség
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	30...250 AC / 20...250 DC
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere-védelem	nem
Kimenetek	
Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	8
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V]	10
Minimális terhelési áram [mA]	5
Maximális szivárgó áram [mA]	2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC)
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA]	90; (180 (...40 °C))



Kapacitív érzékelő

KG-2008-BBOA/NI

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	20
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	20
Rövidzárlat-biztos		nem
Túlterhelés-védelem		nem

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság	[mm]	2,5...8
Érzékelési tartomány beállítható		igen
Érzékelési tartomány gyári beállítás	[mm]	8

Pontosság / eltérés

Korrektíós faktor		üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2
Hiszterézis	[Sr %-a]	1...15
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a]	-15...15

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 65
Megnövelt zavarállóság		igen

Tesztek / engedélyek

EMC	IEC 60947-5-2	
-----	---------------	--

Mechanikai adatok

Ház		menetes kialakítás
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető
Méreték	[mm]	M18 x 1 / L = 74
Menet megjelölés		M18 x 1
Anyagok		PBT

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	segítség a beállításához	1 x LED, piros
Optikai beállítási segítség		igen

Elektromos csatlakozás

Szükséges védelem	miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű
-------------------	---

Tartozékok

Szállított tételek	záróanyák: 2
--------------------	--------------

Megjegyzések

Megjegyzések	Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.
Csomagolási egység	1 db

KG0007



Kapacitív érzékelő

KG-2008-BBOA/NI

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Csatlakozás



Megjegyzés miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A gyors működésű