


Kapacitív érzékelő

KIA2010-ASI /US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 földelőgyűrű



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	AS-i
Kapcsolási távolság [mm]	4...10
Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M30 x 1,5

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Optikai beállítási segítség
--------------------------	-----------------------------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	20...32 DC
Áramfelvétel [mA]	50
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	40
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	4...10
Érzékelési tartomány beállítható	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
-----------------------------	----------



Kapacitív érzékelő

KIA2010-ASI /US-100

Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
AS-i jellemzők		
AS-i I/O konfiguráció	[hex]	1
AS-i ID kód	[hex]	F
AS-i tanúsítvány	00501	
Mechanikai adatok		
Ház	menetes kialakítás	
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető	
Méretek	[mm]	M30 x 1,5
Menet megjelölés	M30 x 1,5	
Anyagok	sárgaréz nikkelezett; PBT	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	segítség a beállításhoz	1 x LED, piros
Optikai beállítási segítség	igen	
Tartozékok		
Szállított tételek	záróanyák: 2	
	csavarhúzó: 1	
Megjegyzések		
Megjegyzések	Biztonságos működési tartomány: kb. 10...80 %-a az Sn-nek	
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás - dugó		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		





Kapacitív érzékelő

KIA2010-ASI /US-100

Csatlakozás

