
KN0004

Kapacitív érzékelő

KNM30NPKFBOW/LS100

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: KN0005 vagy KN0006
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 programozó nyomógombok

CE

Termékjellemzők		
Kimeneti funkció		záró / nyitó; (választható)
Kapcsolási távolság	[mm]	programozható kapcsolási távolság
Ház		menetes kialakítás
Méretek	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92
Felhasználási terület		
Beszerelés		érzékelés nemfémes tartályfalon keresztül
Közeg		száraz ömlesztett anyag; folyadékok
Közeghőmérséklet	[°C]	-25...110
Elektromos adatok		
Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	30...250 AC
Védelmi osztály		II
Kimenetek		
Kimeneti funkció		záró / nyitó; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC	[V]	10
Minimális terhelési áram	[mA]	5
Maximális szivárgó áram	[mA]	2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC)
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	200; (250 (...40 °C))
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	5

KN0004

Kapacitív érzékelő

KNM30NPKFBOW/LS100

Érzékelési tartomány			
Kapcsolási távolság	[mm]	programozható kapcsolási távolság	
Érzékelési tartomány beállítható		igen	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80	
Védettség		IP 67	
Tesztek / engedélyek			
EMC		EN 60947-5-2	
Mechanikai adatok			
Ház		menetes kialakítás	
Beépítés módja		nem süllyesztve beépíthető	
Méretek	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92	
Menet megjelölés		M30 x 1,5	
Anyagok		PBT; PP	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
		programozás	1 x LED, zöld
		hiba	1 x LED, piros
Elektromos csatlakozás			
Szükséges védelem		miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű	
Tartozékok			
Szállított tételek		záróanyák: 2	
Megjegyzések			
Megjegyzések		Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését.	
Csomagolási egység		1 db	

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x 1/2"; kódolás: C




KN0004

Kapacitív érzékelő

KNM30NPKFBOW/LS100

Csatlakozás



Megjegyzés miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint ≤ 2 A gyors működésű