


KQ5005



Kapacitív érzékelő

KQ-3073NAPKG



- 1 LED
2 aktív felület



Termékjellemzők	
Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsolási távolság [mm]	7,3; (fixen beállított: 7,3)
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	57 x 36 x 10
Felhasználási terület	
Alkalmazás	desztillált víz szintérezékelése
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 17
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere-védelem	igen
Kimenetek	
Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	10
Rövidzárlat-biztos	igen
Túlterhelés-védelem	igen
Érzékelési tartomány	
Kapcsolási távolság [mm]	7,3; (fixen beállított: 7,3)
Pontosság / eltérés	
Korrekciós faktor	üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a]	1...15
Kapcsolási pont eltolódás	-20...20

KQ5005



Kapacitív érzékelő

KQ-3073NAPKG

[Sr %-a]

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 65; IP 67; IP 69K

Tesztek / engedélyek

EMC		EN 60947-5-2	
MTTF	[év]		771
UL minősítés		Ta	-25...80 °C
		Enclosure type	Type 1
		tápellátás	Class 2

Mechanikai adatok

Súly	[g]	67,7
Ház		téglatest kialakítású
Beépítés módja		nem sülyesztve beépíthető
Méretek	[mm]	57 x 36 x 10
Anyagok		PBT; TPE-U; rozsdamentes acél

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Tartozékok

Szállított tételek	szerelőadapter: 1
--------------------	-------------------


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Csatlakozás



	Érszínek :
BN	barna
BK	fekete
BU	kék