


Kapacitív érzékelő

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: KQ5101

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 LED
2 aktív felület



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsolási távolság [mm]	8; (beállít: 4,0 mm (± 0,2 mm))
Ház	téglatest kialakítású
Méretetek [mm]	20 x 7 x 48

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC; ("supply class 2" UL szerint)
Áramfelvétel [mA]	< 17
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere-védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	nyitó
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	10
Rövidzárlat-biztos	igen
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	8; (beállít: 4,0 mm (± 0,2 mm))
Érzékelési tartomány beállítható	igen

KQ5010



Kapacitív érzékelő

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Érzékelési tartomány gyári beállítás	[mm]	4
--------------------------------------	------	---

Pontosság / eltérés

Korrektíós faktor	üveg: 0,4 / víz: 1 / kerámia: 0,2 / PVC: 0,2
Hiszterézis	[Sr %-a] 1...15
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a] -20...20

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C] -25...80
Védettség	IP 65; IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mechanikai adatok

Súly	[g] 67,4
Ház	téglatest kialakítású
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Méretek	[mm] 20 x 7 x 48
Anyagok	PBT; TPE-U; rozsdamentes acél

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Tartozékok

Szállított tételek	beépítési adapter: 1, előreszerelt
--------------------	------------------------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Kábel: 0,045 m, PUR

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



KQ5010



Kapacitív érzékelő

KQ-3040NAPKG/0,04M/AS

Csatlakozás

