

Kapacitív érintésérzékelő

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méretek [mm]	Ø 100 / L = 11

Felhasználási terület

Működési elv	dinamikus
--------------	-----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	12...30 DC
Áramfelvétel [mA]	30
Védelmi osztály	III



Kapacitív érintésérzékelő

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	500

Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Kimeneti jel hossza	[ms]	300

Reakcióidők		
Reakcióidő	[ms]	35

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67; IP 69K; (előlapon)

Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	391


Mechanikai adatok		
Súly	[g]	131
Méret	[mm]	Ø 100 / L = 11
Anyagok		működtető felület: PA Grilamid TR 90UV átlátszó; ház: PC/ABS fekete; színes borítógyűrű: PC/ABS zöld

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	8 x LED, piros
	üzem / működés	8 x LED, zöld

Tartozékok		
Tartozékok (választható)		különböző színű borítógyűrűk

Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - dugó		
Kábel: 0,3 m, PUR		
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A		



KT5002



Kapacitív érintésérzékelő

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Csatlakozás

