


Kapacitív érintésérzékelő

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méretek [mm]	Ø 100 / L = 11

Felhasználási terület

Működési elv	statikus
--------------	----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	12...30 DC
Áramfelvétel [mA]	30
Védelmi osztály	III

KT5005



Kapacitív érintésérzékelő

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	500
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Reakcióidők		
Reakcióidő	[ms]	35
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67; IP 69K; (előlapon)
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	394
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	158,5
Méret	[mm]	Ø 100 / L = 11
Anyagok		működtető felület: PA Grilamid TR 90UV átlátszó; ház: PC/ABS fekete; színes borítógyűrű: PC/ABS zöld
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	8 x LED, piros
	üzem / működés	8 x LED, zöld
Tartozékok		
Tartozékok (választható)		különböző színű borítógyűrűk
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

KT5005




Kapacitív érintésérzékelő

KTRSHMK-RBPKG/AM/2M

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR

Csatlakozás



1	barna
3	kék
4	fekete