

Kapacitív érintésérzékelő

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méretek [mm]	Ø 100 / L = 11

Felhasználási terület

Működési elv	statikus
--------------	----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	12...30 DC
Áramfelvétel [mA]	30
Védelmi osztály	III



Kapacitív érintésérzékelő

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	500

Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Rövidzárlat-biztos		igen
Túlterhelés-védelem		igen

Reakcióidők		
Reakcióidő	[ms]	35

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67; IP 69K; (előlapon)

Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	394

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	129,5
Méret	[mm]	Ø 100 / L = 11
Anyagok		működtető felület: PA Grilamid TR 90UV átlátszó; ház: PC/ABS fekete; színes borítógyűrű: PC/ABS zöld

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	8 x LED, piros
	üzem / működés	8 x LED, zöld


Tartozékok		
Tartozékok (választható)		különböző színű borítógyűrűk

Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Kábel: 0,3 m, PUR

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



KT5006



Kapacitív érintésérzékelő

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Csatlakozás

