


Kapacitív érintésérzékelő

KTRDHOK-RBPKG/AM/2M



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méretek [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Felhasználási terület

Működési elv	dinamikus
--------------	-----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	12...30 DC
Áramfelvétel [mA]	30
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	500

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen
Kimeneti jel hossza [ms]	300

Reakcióidők

Reakcióidő [ms]	35
-----------------	----


KT5010



Kapacitív érintésérzékelő

KTRDHOK-RBPKG/AM/2M

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67; IP 69K; (előlapon)
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	490,4
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	144
Méretek	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Anyagok		működtető felület: PA Grilamid TR 90UV átlátszó; ház: PC/ABS fekete
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	8 x LED, piros
	üzem / működés	8 x LED, zöld
Tartozékok		
Tartozékok (választható)		különböző színű borítógyűrűk
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PUR		
Csatlakozás		



BK = Érszínek :
BN = fekete
BU = barna
 kék