

## Kapacitív érintésérzékelő

KTRSHOK-RBPKG/AM/2M



## Termékjellemzők

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Elektromos kivitel | PNP             |
| Kimeneti funkció   | záró            |
| Méreték [mm]       | Ø 96,9 / L = 11 |

## Felhasználási terület

|              |          |
|--------------|----------|
| Működési elv | statikus |
|--------------|----------|

## Elektromos adatok

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Üzemi feszültség [V]                    | 12...30 DC |
| Áramfelvétel [mA]                       | 30         |
| Védelmi osztály                         | III        |
| Polaritáscsere védelem                  | igen       |
| Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 500        |

## Kimenetek

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Elektromos kivitel                            | PNP  |
| Kimeneti funkció                              | záró |
| Kapcsoló kimenet állandó áramerőssége DC [mA] | 200  |
| Rövidzárlat-védelem                           | igen |
| Túlterhelés-védelem                           | igen |

## Reakcióidők

|                 |    |
|-----------------|----|
| Reakcióidő [ms] | 35 |
|-----------------|----|


# KT5012



## Kapacitív érintésérzékelő

KTRSHOK-RBPKG/AM/2M

| Környezeti körülmények       |                    |                                                                     |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet       | [°C]               | -40...85                                                            |
| Védettség                    |                    | IP 67; IP 69K; (előlapon)                                           |
| Tesztek / engedélyek         |                    |                                                                     |
| MTTF                         | [év]               | 490,4                                                               |
| Mechanikai adatok            |                    |                                                                     |
| Súly                         | [g]                | 141,5                                                               |
| Méretek                      | [mm]               | Ø 96,9 / L = 11                                                     |
| Anyagok                      |                    | működtető felület: PA Grilamid TR 90UV átlátszó; ház: PC/ABS fekete |
| Kijelzők / kezelési egységek |                    |                                                                     |
| Kijelző                      | kapcsolási állapot | 8 x LED, piros                                                      |
|                              | üzem / működés     | 8 x LED, zöld                                                       |
| Tartozékok                   |                    |                                                                     |
| Tartozékok (választható)     |                    | különböző színű borítógyűrűk                                        |
| Megjegyzések                 |                    |                                                                     |
| Csomagolási egység           |                    | 1 db                                                                |
| Elektromos csatlakozás       |                    |                                                                     |
| Kábel: 2 m, PUR              |                    |                                                                     |
| Csatlakozás                  |                    |                                                                     |



BK =                   Érszínek :  
BN =                   fekete  
BU =                   barna  
                          kék