


Kapacitív érintésérzékelő

KTRSHOK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méreték [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Felhasználási terület

Működési elv	statikus
--------------	----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	12...30 DC
Áramfelvétel [mA]	30
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	500

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen

Reakcióidők

Reakcióidő [ms]	35
-----------------	----



Kapacitív érintésérzékelő

KTRSHOK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67; IP 69K; (előlapon)
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	490,4
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	113,5
Méret	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Anyagok		működtető felület: PA Grilamid TR 90UV átlátszó; ház: PC/ABS fekete
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	8 x LED, piros
	üzem / működés	8 x LED, zöld
Tartozékok		
Tartozékok (választható)		különböző színű borítógyűrűk
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		
Kábel: 0,3 m, PUR		
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A		



Csatlakozás

