

Kapacitív érintésérzékelő

KTRDHOKGRBPKG/AM/US/0,3M



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méreték [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Felhasználási terület

Működési elv	dinamikus
--------------	-----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	12...30 DC
Áramfelvétel [mA]	30
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	500

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen
Kimeneti jel hossza [ms]	300

Reakcióidők

Reakcióidő [ms]	35
-----------------	----

KT5020



Kapacitív érintésérzékelő

KTRDHOKGRBPKG/AM/US/0,3M

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 67; IP 69K; (előlapon)
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	136,5
Méreték	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Anyagok		működtető felület: PA Grilamid TR 90UV átlátszó; ház: PC/ABS fekete
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	8 x LED, piros
	működés	8 x LED, zöld PIN 2-n keresztül aktiválható
Tartozékok		
Tartozékok (választható)		különböző színű borítógyűrűk
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 0,3 m, PUR		
Elektromos csatlakozás - dugó		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		



Csatlakozás

