

## Kapacitív érintésérzékelő

KTRSH-KGRBPKG/2M



## Termékjellemzők

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Elektromos kivitel | PNP             |
| Kimeneti funkció   | záró            |
| Méret              | Ø 96,9 / L = 11 |

## Felhasználási terület

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Működési elv | statikus                |
| Alkalmazás   | csökkentett érzékenység |

## Elektromos adatok

|                                    |      |            |
|------------------------------------|------|------------|
| Üzemi feszültség                   | [V]  | 12...30 DC |
| Áramfelvétel                       | [mA] | 30         |
| Védelmi osztály                    |      | III        |
| Polaritáscsere védelem             |      | igen       |
| Max. bekapcsolási késleltetési idő | [ms] | 500        |

## Kimenetek

|                                                |      |      |
|------------------------------------------------|------|------|
| Elektromos kivitel                             |      | PNP  |
| Kimeneti funkció                               |      | záró |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC | [mA] | 200  |
| Rövidzárlat-védelem                            |      | igen |
| Túlterhelés-védelem                            |      | igen |

## Reakcióidők

|            |      |    |
|------------|------|----|
| Reakcióidő | [ms] | 35 |
|------------|------|----|


# KT5050



## Kapacitív érintésérzékelő

KTRSH-KGRBPKG/2M

| Környezeti körülmények       |                    |                                                                     |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Környezeti hőmérséklet       | [°C]               | -40...85                                                            |
| Védettség                    |                    | IP 65; IP 67; IP 69K; (előlapon)                                    |
| Mechanikai adatok            |                    |                                                                     |
| Súly                         | [g]                | 142                                                                 |
| Méreték                      | [mm]               | Ø 96,9 / L = 11                                                     |
| Anyagok                      |                    | működtető felület: PA Grilamid TR 90UV átlátszó; ház: PC/ABS fekete |
| Kijelzők / kezelési egységek |                    |                                                                     |
| Kijelző                      | kapcsolási állapot | 8 x LED, piros                                                      |
|                              | üzem / működés     | 8 x LED, zöld                                                       |
| Tartozékok                   |                    |                                                                     |
| Tartozékok (választható)     |                    | különböző színű borítógyűrűk                                        |
| Megjegyzések                 |                    |                                                                     |
| Csomagolási egység           |                    | 1 db                                                                |
| Elektromos csatlakozás       |                    |                                                                     |
| Kábel: 2 m, PUR              |                    |                                                                     |
| Csatlakozás                  |                    |                                                                     |



Érszínek :  
BK = fekete  
BN = barna  
BU = kék