


Kapacitív világító nyomógomb

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

Kifutó termék

Alternatív termékek: KT5111

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méretek [mm]	Ø 29 / L = 31

Felhasználási terület

Működési elv	dinamikus
--------------	-----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	12...30 DC
Áramfelvétel [mA]	30
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	500

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen
Kimeneti jel hossza [ms]	300


KT5101



Kapacitív világító nyomógomb

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

Reakcióidők		
Reakcióidő	[ms]	35
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 65; IP 67; IP 69K; (előlapon)
Tesztek / engedélyek		
MTTF	[év]	352
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	40,5
Méret	[mm]	Ø 29 / L = 31
Anyag		PA 6.6-GF30 fekete; működtető felület: PA Grilamid TR 90UV
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, piros
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek		záróanyák: 1
		tömítőgyűrű: 1
Tartozékok (választható)		szimbólum lemez
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 0,3 m, PUR		
Csatlakozás		



BK = Érszínek :
BN = fekete
BU = barna
 kék