


Kapacitív világító nyomógomb

KTMSF-K-RBPKG/0,3M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: KT5110

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méret	Ø 29 / L = 31

Felhasználási terület

Működési elv	statikus
--------------	----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	12...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	30
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	500

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen

Reakcióidők


Reakcióidő	[ms]	35
------------	------	----



Kapacitív világító nyomógomb

KTMSF-K-RBPKG/0,3M

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 65; IP 67; IP 69K; (előlapon)
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	41,8
Méret	[mm]	Ø 29 / L = 31
Anyagok		PA 6.6-GF30 fekete; működtető felület: PA Grilamid TR 90UV
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, piros
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek		záróanyag: 1
		tömítőgyűrű: 1
Tartozékok (választható)		szimbólum lemez
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 0,3 m, PUR		
Csatlakozás		



BK = Érszínek :
 fekete
 BN = barna
 BU = kék