


Kapacitív világító nyomógomb

KTMDF-KGRBPKG/0,3M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: KT5111

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méretek [mm]	Ø 29 / L = 31

Felhasználási terület

Működési elv	dinamikus
--------------	-----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	12...30 DC
Áramfelvétel [mA]	30
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	500

Kimenetek


Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen
Kimeneti jel hossza [ms]	300



Kapacitív világító nyomógomb

KTMDF-KGRBPKG/0,3M

Reakcióidők		
Reakcióidő	[ms]	35
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 65; IP 67; IP 69K; (előlapon)
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	43
Méret	[mm]	Ø 29 / L = 31
Anyagok		PA 6.6-GF30 fekete; működtető felület: PA Grilamid TR 90UV
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, piros
	működés	1 x LED, zöld triggerelhető
Tartozékok		
Szállított tételek		záróanyák: 1
		tömítőgyűrű: 1
Tartozékok (választható)		szimbólum lemez
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 0,3 m, PUR		
Csatlakozás		



Érszínek :

BK = fekete

BN = barna

BU = kék

WH = fehér