


Kapacitív világító nyomógomb

KTMDF-KGRBPKG/US



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méret	Ø 29 / L = 31

Felhasználási terület

Működési elv	dinamikus
--------------	-----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	12...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	30
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	500

Kimenetek

Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Kimeneti jel hossza	[ms]	300

Reakcióidők

Reakcióidő	[ms]	35
------------	------	----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 65; IP 67; IP 69K; (előlapon)



Kapacitív világító nyomógomb

KTMDF-KGRBPKG/US

Tesztek / engedélyek		
EMC	IEC 61000-4	
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	55
Méretek	[mm]	Ø 29 / L = 31
Anyagok	PA 6.6-GF30 fekete; működtető felület: PA Grilamid TR 90UV	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, piros
	működés	1 x LED, zöld triggerelhető
Tartozékok		
Szállított tételek	zárányák: 1	
	tömítőgyűrű: 1	
Tartozékok (választható)	szimbólum lemez	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	

Elektromos csatlakozás - dugó

Kábel: 0,3 m, PUR

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

