


Kapacitív világító nyomógomb

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: KT6101

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP; (kimeneti funkció a 2-es pinen keresztül vezérelhető)
Kimeneti funkció	záró
Méretek [mm]	Ø 29 / L = 31

Felhasználási terület

Működési elv	bistabil
--------------	----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	12...30 DC
Áramfelvétel [mA]	30
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	500

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP; (kimeneti funkció a 2-es pinen keresztül vezérelhető)
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen

Reakcióidők

Reakcióidő [ms]	35
-----------------	----



Kapacitív világító nyomógomb

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség		IP 65; IP 67; IP 69K; (előlapon)
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	54
Méret	[mm]	Ø 29 / L = 31
Anyagok		PA 6.6; működtető felület: PA Grilamid TR 90UV
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek		záróanyák: 1 tömítőgyűrű: 1
Tartozékok (választható)		szimbólum lemez
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		
Kábel: 0,3 m, PUR		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		



Csatlakozás

