


Kapacitív világító nyomógomb

KTMBF-KRGBPKG/US/0,3M



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méretek [mm]	Ø 29 / L = 31

Felhasználási terület

Működési elv	bistabil
--------------	----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	12...30 DC
Áramfelvétel [mA]	30
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	500

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen

Reakcióidők

Reakcióidő [ms]	35
-----------------	----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...85
Védettség	IP 65; IP 67; IP 69K; (előlapon)



Kapacitív világító nyomógomb

KTMBF-KRGBPKG/US/0,3M

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	55
Méretek	[mm]	Ø 29 / L = 31
Anyagok	PA 6.6; működtető felület: PA Grilamid TR 90UV	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros triggerelhető
Tartozékok		
Szállított tételek	záróanyák: 1	
	tömítőgyűrű: 1	
Tartozékok (választható)	szimbólum lemez	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás - dugó		
Kábel: 0,3 m, PUR		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		
		
Csatlakozás		

