

## Kapacitív világító nyomógomb

KTMSF-E-RBPKG/0,3M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: KT5310

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



## Termékjellemzők

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Elektromos kivitel | PNP           |
| Kimeneti funkció   | záró          |
| Méretek [mm]       | Ø 32 / L = 31 |

## Felhasználási terület

|              |          |
|--------------|----------|
| Működési elv | statikus |
|--------------|----------|

## Elektromos adatok

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Üzemi feszültség [V]                    | 12...30 DC |
| Áramfelvétel [mA]                       | 30         |
| Védelmi osztály                         | III        |
| Polaritáscsere védelem                  | igen       |
| Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 500        |

## Kimenetek

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Elektromos kivitel                                  | PNP  |
| Kimeneti funkció                                    | záró |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 200  |
| Rövidzárlat-védelem                                 | igen |
| Túlterhelés-védelem                                 | igen |

## Reakcióidők

|                 |    |
|-----------------|----|
| Reakcióidő [ms] | 35 |
|-----------------|----|

## Környezeti körülmények

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
|-----------------------------|----------|



## Kapacitív világító nyomógomb

KTMSF-E-RBPKG/0,3M

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Védettség | IP 65; IP 67; IP 69K; (előlapon) |
|-----------|----------------------------------|

**Mechanikai adatok**

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Súly [g]   | 64,2                                                                      |
| Méret [mm] | Ø 32 / L = 31                                                             |
| Anyagok    | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); működtető felület: PA Grilamid TR 90UV |

**Kijelzők / kezelési egységek**

|         |                    |                |
|---------|--------------------|----------------|
| Kijelző | kapcsolási állapot | 1 x LED, piros |
|         | üzem / működés     | 1 x LED, zöld  |

**Tartozékok**


|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Szállított tételek       | záróanyák: 1    |
|                          | tömítőgyűrű: 1  |
| Tartozékok (választható) | szimbólum lemez |

**Megjegyzések**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

**Elektromos csatlakozás**

Kábel: 0,3 m, PUR

**Csatlakozás**

|      |            |
|------|------------|
|      | Érszínek : |
| BK = | fekete     |
| BN = | barna      |
| BU = | kék        |