


KT5312



Kapacitív világító nyomógomb

KTMSF-EGRBPKG/US/0,3m



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méretetek [mm]	Ø 32 / L = 31

Felhasználási terület

Működési elv	statikus
--------------	----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	12...30 DC
Áramfelvétel [mA]	30
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	500

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen

Reakcióidők

Reakcióidő [ms]	35
-----------------	----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...85
Védettség	IP 65; IP 67; IP 69K; (előlapon)

Tesztek / engedélyek


EMC	IEC 61000-4
-----	-------------



Kapacitív világító nyomógomb

KTMSF-EGRBPKG/US/0,3m

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	76
Méretek	[mm]	Ø 32 / L = 31
Anyagok	ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); működtető felület: PA Grilamid TR 90UV	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, piros
	működés	1 x LED, zöld triggerelhető
Tartozékok		
Szállított tételek	záróanyák: 1	
	tömítőgyűrű: 1	
Tartozékok (választható)	szimbólum lemez	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 0,3 m, PUR		
Csatlakozás		



Csatlakozó: 1 x M12