


Kapacitív világító nyomógomb

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: KT6301

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méretek [mm]	Ø 32 / L = 31

Felhasználási terület

Működési elv	bistabil
--------------	----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	12...30 DC
Áramfelvétel [mA]	30
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	500

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen

Reakcióidők

Reakcióidő [ms]	35
-----------------	----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...85
-----------------------------	----------



Kapacitív világító nyomógomb

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Védettség	IP 65; IP 67; IP 69K; (előlapon)
-----------	----------------------------------

Mechanikai adatok

Súly [g]	78,5
Méret [mm]	Ø 32 / L = 31
Anyagok	ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); működtető felület: PA Grilamid TR 90UV

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, zöld
	működés	1 x LED, piros triggerelhető

Tartozékok

Szállított tételek	záróanyák: 1
	tömítőgyűrű: 1
Tartozékok (választható)	szimbólum lemez

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Kábel: 0,3 m, PUR

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

