




Érzékelő határszint-érzékeléshez

LI0273--K-00KNPKG/US

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: LI5142

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 programozó nyomógombok



Termékjellemzők

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
Szondarúd hossza L [mm]	273

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Aranyozott érintkező
Közeg	hűtőfolyadékok; olajok
Nem használható	savak; lúgok
Közeghőmérséklet [°C]	0...65; (vízben és vizes közegekben való alkalmazáshoz 35° C felett a készüléket klímacsőbe kell beépíteni)
Tartály nyomás [bar]	0,5; (összeszerelési tartozékokkal való beépítésnél: E43001 - E43007, E43019)

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	13; (24 V)
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen
Mérési elv	kapacitív

Bemenetek / kimenetek

Bemenetek és kimenetek száma	Digitális kimenetek száma: 1
------------------------------	------------------------------

Kimenetek

Összes kimenet száma	1
Kimeneti jel	kapcsoló jel
Elektromos kivitel	PNP
Digitális kimenetek száma	1
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5



Érzékelő határszint-érzékeléshez

LI0273--K-00KNPKG/US

Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	250
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	5
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Mérési / beállítási tartomány

Szondarúd hossza L	[mm]	273
--------------------	------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV csatoló eszköz
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V (500 Ω AC)

Mechanikai adatok

Méret	[mm]	$\varnothing$ 16
Anyagok		PP; TPE-V
Közeggel érintkező anyagok		PP

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	üzem / működés	1 x LED, zöld
	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	nem biztonságos tartomány	1 x LED, piros

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Érzékelő határszint-érzékeléshez

LI0273--K-00KNPKG/US

Elektromos csatlakozás

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott

