




Mágnesérzékelő

MEA3060-BPKG/AS-514-TPS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: ME5010
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsolási távolság	[mm]	60; (mágnesre vonatkoztatva M 4.0)
Ház		menetes kialakítás
Méretek	[mm]	M8 x 1 / L = 59
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 10
Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	2
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	300
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	60; (mágnesre vonatkoztatva M 4.0)
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[Sr %-a]	1...10
Reprodukálhatóság	[Sr %-a]	1



Mágnesérzékelő

MEA3060-BPKG/AS-514-TPS

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...75
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Ütés- /rezgésálló		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanikai adatok		
Ház		menetes kialakítás
Méreték	[mm]	M8 x 1 / L = 59
Menet megjelölés		M8 x 1
Anyagok		sárgaréz nikkelezett; aktív felület: műanyag
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	4 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



Csatlakozás

