


## Hengerérzékelők kerek munkahengerekhez

MKR3000-BPKG/AS-510-TPS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: MK5106

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



## Termékjellemzők

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Elektromos kivitel | PNP          |
| Kimeneti funkció   | záró         |
| Méret              | Ø 8 / L = 37 |

## Elektromos adatok

|                                    |      |            |
|------------------------------------|------|------------|
| Üzemi feszültség                   | [V]  | 10...30 DC |
| Áramfelvétel                       | [mA] | < 10       |
| Polaritáscsere védelem             |      | igen       |
| Max. bekapcsolási késleltetési idő | [ms] | 2          |

## Kimenetek

|                                                |      |           |
|------------------------------------------------|------|-----------|
| Elektromos kivitel                             |      | PNP       |
| Kimeneti funkció                               |      | záró      |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC  | [V]  | 2         |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC | [mA] | 300       |
| Kapcsolási frekvencia DC                       | [Hz] | 5000      |
| Rövidzárlat-védelem                            |      | igen      |
| Rövidzárlat elleni védelem típusa              |      | ütemezett |
| Túlterhelés-védelem                            |      | igen      |

## Érzékelési tartomány

|                     |       |     |
|---------------------|-------|-----|
| Érzékenység         | [mT]  | 3   |
| Elhaladási sebesség | [m/s] | < 5 |

## Pontosság / eltérés

|                   |      |     |
|-------------------|------|-----|
| Hiszterézis       | [mm] | 1   |
| Reprodukálhatóság | [mm] | 0,1 |

## Környezeti körülmények

|                        |      |          |
|------------------------|------|----------|
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -25...75 |
|------------------------|------|----------|



## Hengerérzékelők kerek munkahengerekhez

MKR3000-BPKG/AS-510-TPS

|           |       |
|-----------|-------|
| Védettség | IP 67 |
|-----------|-------|

## Tesztek / engedélyek

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| EMC               | EN 60947-5-2                   |
| Ütés- /rezgésálló | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |

## Mechanikai adatok

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Aktív felület | elöl                              |
| Hengertípus   | kerek henger                      |
| Méreték [mm]  | Ø 8 / L = 37                      |
| Anyagok       | alumínium; aktív felület: műanyag |

## Kijelzők / kezelési egységek

|         |                    |                |
|---------|--------------------|----------------|
| Kijelző | kapcsolási állapot | 1 x LED, sárga |
|---------|--------------------|----------------|

## Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

## Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



## Csatlakozás

