



Munkahenger érzékelő rögzítőpálcás munkahengerhez

MKZ3000-BPKG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: MK5115 + E11797
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!

1 aktív felület




Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Méretek	[mm]	30 x 30 x 23
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 10
Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	2
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	300
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen



Munkahenger érzékelő rögzítőpálcás munkahengerhez

MKZ3000-BPKG

Érzékelési tartomány		
Érzékenység	[mT]	3
Elhaladási sebesség	[m/s]	< 5
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	1
Reprodukálhatóság	[mm]	0,1
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...75
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Ütés- /rezgésálló		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanikai adatok		
Aktív felület		elől
Hengertípus		rögzítőpálcás munkahenger
Méret	[mm]	30 x 30 x 23
Anyagok		alumínium; műanyag
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Csatlakozás		



Érszínek :

BN = barna

BU = kék

BK = fekete