


## Hengerérzékelők profilhengerekhez

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: MK5108 + E11799

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 aktív felület



## Termékjellemzők

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Elektromos kivitel | PNP          |
| Kimeneti funkció   | záró         |
| Méretek [mm]       | 37 x 30 x 27 |

## Elektromos adatok

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Üzemi feszültség [V]                    | 10...30 DC |
| Áramfelvétel [mA]                       | < 10       |
| Polaritáscsere védelem                  | igen       |
| Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 2          |

## Kimenetek

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Elektromos kivitel                                  | PNP  |
| Kimeneti funkció                                    | záró |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]   | 2    |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 300  |
| Kapcsolási frekvencia DC [Hz]                       | 5000 |
| Rövidzárlat-védelem                                 | igen |



## Hengerérzékelők profilhengerekhez

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

|                                   |                                |                |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Rövidzárlat elleni védelem típusa | ütemezett                      |                |
| Túlterhelés-védelem               | igen                           |                |
| Érzékelési tartomány              |                                |                |
| Érzékenység                       | [mT]                           | 3              |
| Elhaladási sebesség               | [m/s]                          | < 5            |
| Pontosság / eltérés               |                                |                |
| Hiszterézis                       | [mm]                           | 1              |
| Reprodukálhatóság                 | [mm]                           | 0,1            |
| Környezeti körülmények            |                                |                |
| Környezeti hőmérséklet            | [°C]                           | -25...75       |
| Védettség                         | IP 67                          |                |
| Tesztek / engedélyek              |                                |                |
| EMC                               | EN 60947-5-2                   |                |
| Ütés- /rezgésálló                 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |                |
| Mechanikai adatok                 |                                |                |
| Aktív felület                     | elől                           |                |
| Hengertípus                       | profilhengerek                 |                |
| Méretek                           | [mm]                           | 37 x 30 x 27   |
| Anyagok                           | alumínium; műanyag             |                |
| Kijelzők / kezelési egységek      |                                |                |
| Kijelző                           | kapcsolási állapot             | 1 x LED, sárga |
| Megjegyzések                      |                                |                |
| Csomagolási egység                | 1 db                           |                |

## Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



## Hengerérzékelők profilhengerekhez

MKP3000-BPKG/US-100-DPS

### Csatlakozás

