


Hengerérzékelők profilhengerekhez

MKP3000-BPKG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: MK5115 + E11799

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 aktív felület



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méretek [mm]	37 x 30 x 27

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 10
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	2

Kimenetek


Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	300
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem	igen



Hengerérzékelők profilhengerekhez

MKP3000-BPKG

Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen
Érzékelési tartomány	
Érzékenység [mT]	3
Elhaladási sebesség [m/s]	< 5
Pontosság / eltérés	
Hiszterézis [mm]	1
Reprodukálhatóság [mm]	0,1
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...75
Védettség	IP 67
Tesztek / engedélyek	
EMC	EN 60947-5-2
Ütés- /rezgésálló	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanikai adatok	
Aktív felület	elől
Hengertípus	profilhengerek
Méreték [mm]	37 x 30 x 27
Anyagok	alumínium; műanyag
Kijelzők / kezelési egységek	
Kijelző	kapcsolási állapot
	1 x LED, sárga
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db
Elektromos csatlakozás	
Kábel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²	
Csatlakozás	



Érszínek :

BN = barna

BU = kék

BK = fekete