




T-nútos munkahenger érzékelő

MKT3000-BPKG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: MK5115 + E11796

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 aktív felület



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méretek [mm]	14 x 12 x 26

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 10
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	2

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	300



T-nútos munkahenger érzékelő

MKT3000-BPKG

Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Érzékenység	[mT]	2
Elhaladási sebesség	[m/s]	< 5

Pontosság / eltérés

Hiszterézis	[mm]	1
Reprodukálhatóság	[mm]	0,1

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...75
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
Ütés- /rezgésálló		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mechanikai adatok

Aktív felület		elől
Hengertípus		trapéznútos munkahengerek
Méreték	[mm]	14 x 12 x 26
Anyagok		alumínium; műanyag

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------


Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete