


T-nútos munkahenger érzékelő

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: MK5106 + E11796

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 aktív felület



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méretek [mm]	14 x 12 x 19

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 10
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	2

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	300



T-nútos munkahenger érzékelő

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány		
Érzékenység	[mT]	2
Elhaladási sebesség	[m/s]	< 5

Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	1
Reprodukálhatóság	[mm]	0,1

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...75
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Ütés- /rezgésálló		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mechanikai adatok		
Aktív felület		elől
Hengertípus		trapéznútos munkahengerek
Méreték	[mm]	14 x 12 x 19
Anyagok		alumínium; műanyag

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga

Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A





T-nútos munkahenger érzékelő

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Csatlakozás

