




T-nútos munkahenger érzékelő

MKT3000-BPKG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: MK5115 + E11796
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



1 aktív felület



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Méretek	[mm]	14 x 12 x 19
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 10
Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	2
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	300



T-nútos munkahenger érzékelő

MKT3000-BPKG

Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Érzékenység [mT]	2
Elhaladási sebesség [m/s]	< 5

Pontosság / eltérés

Hiszterézis [mm]	1
Reprodukálhatóság [mm]	0,1

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...75
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2
Ütés- /rezgésálló	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mechanikai adatok

Aktív felület	elől
Hengertípus	trapéznútos munkahengerek
Méreték [mm]	14 x 12 x 19
Anyagok	alumínium; műanyag

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Csatlakozás



	Érszínek :
BN =	barna
BU =	kék
BK =	fekete