


Hengerérzékelők kerek munkahengerekhez

MKR3000-ANKG/AS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: MK5112

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	záró
Méret	Ø 8 / L = 37

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 10
Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	2

Kimenetek

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	300
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Érzékenység	[mT]	3
Elhaladási sebesség	[m/s]	< 5

Pontosság / eltérés

Hiszterézis	[mm]	1
Reprodukálhatóság	[mm]	0,1

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...75
------------------------	------	----------



Hengerérzékelők kerek munkahengerekhez

MKR3000-ANKG/AS

Védettség	IP 67	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Ütés- /rezgésálló	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mechanikai adatok		
Aktív felület	elől	
Hengertípus	kerek henger	
Méretek [mm]	Ø 8 / L = 37	
Anyagok	alumínium; műanyag	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás - dugó		

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



Csatlakozás

