


Hengerérzékelők profilhengerekhez

MKP3000-ANKG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



1 aktív felület



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	záró
Méretek [mm]	37 x 30 x 27

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 10
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	2

Kimenetek


Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	300
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	5000
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen



Hengerérzékelők profilhengerekhez

MKP3000-ANKG

Érzékelési tartomány		
Érzékenység	[mT]	3
Elhaladási sebesség	[m/s]	< 5
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	1
Reprodukálhatóság	[mm]	0,1
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...75
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Ütés- /rezgésálló	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mechanikai adatok		
Aktív felület	elől	
Hengertípus	profilhengerek	
Méretek	[mm]	37 x 30 x 27
Anyagok	alumínium; műanyag	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Csatlakozás		



Érszínek :

BN = barna

BU = kék

BK = fekete