


T-nútos munkahenger érzékelő

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: MK5310

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méret	[mm] 4,5 x 25,5 x 2,9

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V] 10...30 DC
Áramfelvétel	[mA] < 12
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms] 1

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültsége DC	[V] 3,1
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz] 10000
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Érzékenység	[mT] 2,5
Elhaladási sebesség	[m/s] < 5

Pontosság / eltérés

Hiszterézis	[mm] 1...2
Reprodukálhatóság	[mm] 0,1

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C] -25...70
------------------------	---------------



T-nútos munkahenger érzékelő

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Védettség	IP 67
-----------	-------

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2
Ütés- /rezgésálló	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mechanikai adatok

Aktív felület	elöl
Hengertípus	C-nútos munkahengerek
Méreték [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Anyagok	LCP

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Kábel: 0,3 m, PUR

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



Csatlakozás

