


T-nútos munkahenger érzékelő

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Méreték [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	< 12
Polaritáscsere védelem	igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms]	1

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	3,1
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	10000
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Érzékenység [mT]	2,5
------------------	-----



T-nútos munkahenger érzékelő

MKN3000-BPKG/0,5M AS-510-TPS

Elhaladási sebesség	[m/s]	< 5
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	1...2
Reprodukálhatóság	[mm]	0,1
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
Ütés- /rezgésálló	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mechanikai adatok		
Aktív felület	elől	
Hengertípus	C-nútos munkahengerek	
Méreték	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Anyagok	LCP	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás		
Kábel: 0,5 m, PUR		
Elektromos csatlakozás - dugó		
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: recézett anya, forgatható		



Csatlakozás

