



T-nútos munkahenger érzékelő

MKT3028BAPKG/G/0,3M/ZH/AS



- 1 rögzítőexcenter
2 aktív felület



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		nyitó
Méret	[mm]	25 x 5 x 6,5
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel	[mA]	< 10
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	30
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		nyitó
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	10000
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Érzékenység	[mT]	2,8
Elhaladási sebesség	[m/s]	> 10
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	< 1,5



T-nútos munkahenger érzékelő

MKT3028BAPKG/G/0,3M/ZH/AS

Reprodukálhatóság	[mm]	< 0,2
-------------------	------	-------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
------------------------	------	----------

Védettség		IP 65; IP 67
-----------	--	--------------

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú

MTTF	[év]	2373
------	------	------

UL minősítés	UL tanusítvány száma	C003
--------------	----------------------	------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	12,67
------	-----	-------

Beépítés módja		süllyesztve beépíthető
----------------	--	------------------------

Szerelés módja		rögzítőexcenter horony / belsőkulcsnyílású kombináltfejű csavarral, 1,5-ös keresztmetszettel
----------------	--	--

Hengertípus		T-nútos munkahengerek
-------------	--	-----------------------

Méretek	[mm]	25 x 5 x 6,5
---------	------	--------------

Anyagok		ház: PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél
---------	--	---

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Tartozékok

Szállított tételek		rögzítőgumi: 1
--------------------	--	----------------

		kábelrögzítő: 1
--	--	-----------------

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Kábel: 0,3 m, PUR

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A; záró: bepattintható csavaros csatlakozó



T-nútos munkahenger érzékelő

MKT3028BAPKG/G/0,3M/ZH/AS

Csatlakozás

