




T-nútos munkahenger érzékelő

MKT3028BBPKG/G/1,0M/ZH/US



- 1 rögzítőexcenter
- 2 aktív felület
- 3 illusztráció (példa)



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Méretek	[mm]	25 x 5 x 6,5
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel	[mA]	< 10
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	30
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	10000
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Érzékenység	[mT]	2,8
Elhaladási sebesség	[m/s]	> 10



T-nútos munkahenger érzékelő

MKT3028BBPKG/G/1,0M/ZH/US

Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	< 1,5
Reprodukálhatóság	[mm]	< 0,2
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 65; IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV vonali, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú
MTTF	[év]	3694
UL minősítés	UL tanusítvány száma	C003
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	29,3
Beépítés módja		süllyesztve beépíthető
Szerelés módja		horony / belső kulcsnyílású kombináltfejű rögzítőelem AF 1.5
Hengertípus		T-nútos munkahengerek
Méretek	[mm]	25 x 5 x 6,5
Anyagok		PA; rozsdamentes acél
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítőgumi: 1
		kábelrögzítő: 1
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		
Kábel: 1 m, PUR		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: recézett anya, forgatható		

MK5131



T-nútos munkahenger érzékelő

MKT3028BBPKG/G/1,0M/ZH/US

Csatlakozás

