



T-nútos munkahenger érzékelő

MKT3020BBPKG/AI-H



- 1 rögzítőexcenter
2 aktív felület



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Méretek	[mm]	25 x 5 x 6,5
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...30 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint)
Áramfelvétel	[mA]	< 10
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Max. bekapcsolási késleltetési idő	[ms]	30
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	6000
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Érzékenység	[mT]	2
Elhaladási sebesség	[m/s]	> 10
Pontosság / eltérés		
Hiszterézis	[mm]	1



T-nútos munkahenger érzékelő

MKT3020BBPKG/AI-H

Reprodukálhatóság	[mm]	< 0,2
-------------------	------	-------

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
------------------------	------	----------

Védettség	IP 65; IP 67; IP 69K
-----------	----------------------

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú

MTTF	[év]	2064
------	------	------

UL minősítés	UL tanusítvány száma	C003
--------------	----------------------	------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	30,1
------	-----	------

Beépítés módja	süllyesztve beépíthető
----------------	------------------------

Szerelés módja	rögzítőexcenter horony / belsőkulcsnyílású kombináltfejű csavarral, 1,5-ös keresztmetszettel
----------------	--

Hengertípus	T-nútos munkahengerek
-------------	-----------------------

Méretek	[mm]	25 x 5 x 6,5
---------	------	--------------

Anyagok	ház: PA; rögzítőexcenter: rozsdamentes acél
---------	---

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Tartozékok

Szállított tételek	rögzítőgumi: 1
--------------------	----------------

	kábelrögzítő: 1
--	-----------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Csatlakozás

